

# 細スリット照射器 / THS-1




スリットのような細いラインを照射します。

左が本体全容。右がサンプルを照射している様子です。


照射写真では、赤と白、2台のサンプルを使用しております。

結像光学系を採用。配光制御レンズと結像レンズ、役割別に二種類を配し、照射効率を上げて明るくしてあります。


- ・展示品は約13Wで、4000Lx程度です。
- ・WDや線幅は、ご希望に合わせてカスタム出来ます。  
サンプルは、WD=300mm、線幅は1.7mm程度、に調整してあります。
- ・光源はLED。レーザー特有のスペックルパターンによるノイズの心配はありません。



長手方向




短手方向



照度分布



左壁面の光線のように、照射距離に拘らず、光線幅の変化が少ないです。なおビームウエストは、120mm前後となっております。



起伏に照射している。

【特許出願中】

カスタム照明のご用命  
は弊社まで。

**NACACUE**  
株式会社 仲久

〒601-8204 京都市南区久世土川町194-1  
TEL075-934-4178 FAX075-934-1870  
[www.nacacue.co.jp](http://www.nacacue.co.jp)